



Nota 1: C0.5 o menos para esquinas sin instrucciones

DESDE 400 HASTA 1000	± 0.3	± 0.8	± 2	MATERIAL	ACERO 1045	ORIFICIO CENTRAL					CODIGO	3UD-KSRL5-S			
DESDE 120 HASTA 400	± 0.2	± 0.5	± 0.2												
DESDE 30 HASTA 120	± 0.15	± 0.3	± 0.8	TRATAMIENTO TERMICO	NINGUNO	RUGOSIDAD SUPERFICIAL					NOMBRE				
DESDE 6 HASTA 30	± 0.1	± 0.2	± 0.5												
DESDE 3 HASTA 6	± 0.05	± 0.1	± 0.3												
DESDE 0.5 HASTA 3	± 0.05	± 0.1	± 0.2	TRATAMIENTO SUPERFICIAL	NINGUNO		DIMENSIONES mm	TAMAÑO	ESCALA	APROBADO	REVISADO	DIBUJADO	FECHA		
UNIDADES (mm)	精級	中級	粗級					A3	1:1						
TOLERANCIAS															