


UTILIZAR LAMINA CALIBRE 18

Nota 4: Sin rebabas

Nota 3: El chaflanado sin instrucciones deberá ser igual o inferior a C0.5

Nota 2: R sin instrucciones será igual o inferior a R0,5

Nota 1: 0.5 o menos para esquinas sin instrucciones

DESDE 400 HASTA 1000	±0.3	±0.8	±2	Material	ACERO ASTM A36	Orificio Central	—			CODIGO	B031-S			
DESDE 120 HASTA 400	±0.2	±0.5	±0.2											
DESDE 30 HASTA 120	±0.15	±0.3	±0.8											
DESDE 6 HASTA 30	±0.1	±0.2	±0.5	Tratamiento Termico	Ninguno	Rugosidad Superficial				NOMBRE				
DESDE 3 HASTA 6	±0.05	±0.1	±0.3											
DESDE 0.5 HASTA 3	±0.05	±0.1	±0.2											
UNIDADES(mm)		Intermedio		Recubrimiento Superficial	Ninguno		DIMENSIONES mm	TAMAÑO	ESCALA	APROBADO	REVISADO	DIBUJO	FECHA	
	TOLERANCIAS							A3	2:1					