




DESDE 400 HASTA 1000	$\pm 0.3$	$\pm 0.8$	$\pm 2$	MATERIAL	ACERO 1045	ORIFICIO CENTRAL	Orificio central restante permitido			CODIGO DE PRODUCTO	22.3GK-M3FSE-S			
DESDE 120 HASTA 400	$\pm 0.2$	$\pm 0.5$	$\pm 0.2$											
DESDE 30 HASTA 120	$\pm 0.15$	$\pm 0.3$	$\pm 0.8$											
DESDE 6 HASTA 30	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.5$	TRATAMIENTO TERMICO	NINGUNO	RUGOSIDAD SUPERFICIAL	 Ra 6.3			NOMBRE				
DESDE 3 HASTA 6	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm 0.3$											
DESDE 0.5 HASTA 3	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$											
UNIDADES (mm)				TRATAMIENTO SUPERFICIAL	NINGUNO		DIMENSIONES	TAMAÑO HOJA	ESCALA	APROBADO	REVISADO	DIBUJADO	FECHA	
	TOLERANCIAS						mm	A3	1:1					