



4x ☐ Ø14 ☒ 6
Ø9 COMPLETE

8x14 12
9 COMPLETO

8x14 14 9
9 COMPLETO



| | | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| SOBRE 400 HASTA 1000 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 2 |
| SOBRE 120 HASTA 400 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.2 |
| SOBRE 30 HASTA 120 | ± 0.15 | ± 0.3 | ± 0.8 |
| SOBRE 6 HASTA 30 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.5 |
| SOBRE 3 HASTA 6 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.3 |
| SOBRE 0.5 HASTA 3 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.2 |
| UNIDADES (mm) | preciso | medio | grueso |
| TOLERANCIAS | | | |

| | |
|-------------------------|------------|
| MATERIAL | ACERO 4140 |
| TRATAMIENTO TERMICO | NINGUNO |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL | NINGUNO |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|----------|-------------|--------|-------|
| ORIFICIO CENTRAL | - | | | CODIGO | 3UD-RUGM4-S | | |
| RUGOSIDAD DE SUPERFICIE |  | | | NOMBRE | | | |
|  | DIMENSION mm | TAMAÑO | ESCALA | APROBADO | REVISADO | DIBUJÓ | FECHA |
| | | A3 | 1:2 | | | | |