



Nota 1: 0.5 o menos para esquinas sin instrucciones

DESDE 400 HASTA 1000	± 0.3	± 0.8	± 2	MATERIAL	ACERO 4140	ORIFICIO CENTRAL	Agujero central posible			CODIGO	3U4-U9DGS-S			
DESDE 120 HASTA 400	± 0.2	± 0.5	± 0.2											
DESDE 30 HASTA 120	± 0.15	± 0.3	± 0.8	TRATAMIENTO TERMICO	NINGUNO	RUGOSIDAD SUPERFICIAL				NOMBRE				
DESDE 6 HASTA 30	± 0.1	± 0.2	± 0.5											
DESDE 3 HASTA 6	± 0.05	± 0.1	± 0.3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL	NINGUNO		DIMENSIONES mm	TAMAÑO	ESCALA	APROBADO	REVISADO	DIBUJADO	FECHA	
DESDE 0.5 HASTA 3	± 0.05	± 0.1	± 0.2					A3	1:1					
UNIDADES (mm)	精級	中級	粗級											
TOLERANCIAS														