




SECCIÓN A-A

Nota 4: Sin rebabas

Nota 3: El chaflanado sin instrucciones deberá ser igual o inferior a C0.5

Nota 2: R sin instrucciones será igual o inferior a R0.5

Nota 1: C0.5 o menos para esquinas sin instrucciones

DESDE 400 HASTA 1000	± 0.3	± 0.8	± 2	MATERIAL	RESINA ACETAL (BLANCA)	ORIFICIO CENTRAL	Orificio central restante permitido		CODIGO DE PRODUCTO	27.3W1-AS6Z8-RA			
DESDE 120 HASTA 400	± 0.2	± 0.5	± 0.2										
DESDE 30 HASTA 120	± 0.15	± 0.3	± 0.8										
DESDE 6 HASTA 30	± 0.1	± 0.2	± 0.5	TRATAMIENTO TERMICO	NINGUNO	RUGOSIDAD SUPERFICIAL			NOMBRE				
DESDE 3 HASTA 6	± 0.05	± 0.1	± 0.3										
DESDE 0.5 HASTA 3	± 0.05	± 0.1	± 0.2										
UNIDADES (mm)				TRATAMIENTO SUPERFICIAL	NINGUNO		DIMENSIONES mm	TAMAÑO HOJA	ESCALA	APROBADO	REVISADO	DIBUJADO	FECHA
TOLERANCIAS		A3	1:1										