




Nota 1: C0.5 o menos para esquinas sin instrucciones

DESDE 400 HASTA 1000	± 0.3	± 0.8	± 2	MATERIAL	RESINA ACETAL (BLANCA)	ORIFICIO CENTRAL	Orificio central restante permitido			CODIGO DE PRODUCTO	3.3UJ-9Y46Y-RA			
DESDE 120 HASTA 400	± 0.2	± 0.5	± 0.2											
DESDE 30 HASTA 120	± 0.15	± 0.3	± 0.8											
DESDE 6 HASTA 30	± 0.1	± 0.2	± 0.5	TRATAMIENTO TERMICO	NINGUNO	Rugosidad Superficial				NOMBRE				
DESDE 3 HASTA 6	± 0.05	± 0.1	± 0.3											
DESDE 0.5 HASTA 3	± 0.05	± 0.1	± 0.2											
UNIT (mm)				TRATAMIENTO SUPERFICIAL	NINGUNO		DIMENSIONES mm	TAMAÑO HOJA	ESCALA	APROBADO	REVISADO	DIBUJADO	FECHA	
	TOLERANCIAS							A3	2:1					