




Nota 1: C0.5 o menos para esquinas sin instrucciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|-----------|-------------------------|------------|---|---|-------------|--------|--------------------|---------------|----------|-------|--|
| DESDE 400 HASTA 1000 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 2 | MATERIAL | ACERO 1018 | ORIFICIO CENTRAL | Orificio central restante permitido | | | CODIGO DE PRODUCTO | 3.3UJ-9Y46Y-S | | | |
| DESDE 120 HASTA 400 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.2 | | | | | | | | | | | |
| DESDE 30 HASTA 120 | ± 0.15 | ± 0.3 | ± 0.8 | | | | | | | | | | | |
| DESDE 6 HASTA 30 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.5 | TRATAMIENTO TERMICO | NINGUNO | Rugosidad Superficial |  | | | NOMBRE | | | | |
| DESDE 3 HASTA 6 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.3 | | | | | | | | | | | |
| DESDE 0.5 HASTA 3 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.2 | | | | | | | | | | | |
| UNIT (mm) | |  | | TRATAMIENTO SUPERFICIAL | NINGUNO |  | DIMENSIONES mm | TAMAÑO HOJA | ESCALA | APROBADO | REVISADO | DIBUJADO | FECHA | |
| | TOLERANCIAS | | | | | | | A3 | 2:1 | | | | | |